

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.791 Tulejki zaciskowe

Stan: 21.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.791 - Tulejki zaciskowe luzem

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

Cechy

Nr kat.	AS 4051.791
Opis produktu	Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.
Dane techniczne	Odporność na temperatury do 105 °C
Materiał	E-Cu, cynowane galwanicznie Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen
Kolor	jasnoniebieski
Długość	8 mm
AWG	18
Średnica wewnętrzna	3,4 mm
Multinorm	tak
Wskazówka	Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki. W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal.
Forma dostawy	luzem
Opak.	500 szt.
Waga netto	0,5 kg
Masa brutto	0,049 kg
Numer taryfy celnej	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Opis produktu	Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 0,75 mm ² , jasnoniebieskie, luzem, 8mm

Aprobaty

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

UR