

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.791 Tulejki zaciskowe

Stan: 21.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.791 - Tulejki zaciskowe luzem

Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.

## Cechy

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nr kat.             | AS 4051.791  |
| Opis produktu       | Z kołnierzem z tworzywa sztucznego.  |
| Dane techniczne     | Odporność na temperatury do 105 °C   |
| Materiał            | E-Cu, cynowane galwanicznie<br>Kołnierz z tworzywa sztucznego: polipropylen  |
| Kolor               | jasnoniebieski   |
| Długość             | 8 mm   |
| AWG                 | 18   |
| Średnica wewnętrzna | 3,4 mm   |
| Multinorm           | tak  |
| Wskazówka           | Certyfikat UL w połączeniu z odpowiednimi narzędziami, jak np. zaciskarki.<br>W kwestiach indywidualnych porad prosimy o kontakt z doradcą Rittal. |
| Forma dostawy       | luzem  |
| Opak.               | 500 szt.   |
| Waga netto          | 0,5 kg   |
| Masa brutto         | 0,049 kg   |
| Numer taryfy celnej | 85369010   |
| ETIM 9              | EC000005   |
| ETIM 8              | EC000005   |
| ECLASS 8.0          | 36659290   |
| Opis produktu       | Końcówki kablowe do konfekcjonowania przewodów, 0,75 mm <sup>2</sup> , jasnoniebieskie, luzem, 8mm   |

# Aprobaty

---

Aprobaty

UL + C-UL (listed)

UR