


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.000

## Zaciskarki

Stan: 02.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.000 - Zaciskarki do końcówek kablowych

Do obróbki tulejek zaciskowych bez izolacji wg DIN 46228 część 1 oraz tulejek z izolacją wg DIN 46228 część 4.



## Cechy

Nr kat.	AS 4054.000
Wersja	wygięty
Opis produktu	Do obróbki tulejek zaciskowych bez izolacji wg DIN 46228 część 1 oraz tulejek z izolacją wg DIN 46228 część 4.
Korzyści	Minimalna siła przy dużych przekrojach przewodów Niezmienne wysoka jakość zaciskania Oznakowanie matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów Blokada wymuszenia z możliwością zwolnienia
Materiał	Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
Powierzchnia	Matowy, chromowany
Kolor	Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Zacikanie	zacisk trapezowy
Kierunek wprowadzania kabli	boczna
Wymiary	Wysokość: 59 mm Długość: 198 mm
AWG	24 - 10
Do przekroju	0,25 - 6 mm <sup>2</sup>
Opak.	1 szt.

# Cechy

Waga netto	0,439 kg
Masa brutto	0,449 kg
Numer taryfy celnej	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Opis produktu	Zaciskarka 0,25 - 6 mm <sup>2</sup> , Zacisk trapezowy, do tulejek zaciskowych z izolacją i bez