

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.002

## Zaciskarki

Stan: 27.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.002 - Zaciskarki do końcówek kablowych

Zaciskarka do zacisków czworokątnych lub sześciokątnych, do obróbki końcówek kablowych bez izolacji wg DIN 46228 część 1 oraz końcówek z izolacją wg DIN 46228 część 4.

## Cechy

Nr kat.	AS 4054.002
Wersja	prosty
Opis produktu	Do obróbki tulejek zaciskowych bez izolacji wg DIN 46228 część 1 oraz tulejek z izolacją wg DIN 46228 część 4.
Korzyści	Minimalna siła przy dużych przekrojach przewodów Niezmienne wysoka jakość zaciskania Blokada wymuszenia z możliwością zwolnienia Samoczynne wyrównanie
Materiał	Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
Powierzchnia	Matowy, chromowany
Kolor	Uchwyt: RAL 7016 i RAL 35745
Zacikanie	zacisk czworokątny
Kierunek wprowadzania kabli	boczna
Wymiary	Długość: 176 mm
AWG	26 - 8
Do przekroju	0,14 - 10 mm <sup>2</sup>
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,4 kg
Masa brutto	0,449 kg
Numer taryfy celnej	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

# Cechy

---

Opis produktu

AS Zaciskarka czworokątna, do przekroju 0,14 - 10 mm<sup>2</sup>