


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.008

Zaciskarki

Stan: 12.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.008 - Zaciskarki do końcówek kablowych

Do obróbki tulejek zaciskowych bez izolacji wg DIN 46228 część 1 oraz tulejek z izolacją wg DIN 46228 część 4.



Cechy

Nr kat.	AS 4054.008
Wersja	prosty
Opis produktu	Do obróbki tulejek zaciskowych bez izolacji wg DIN 46228 część 1 oraz tulejek z izolacją wg DIN 46228 część 4.
Korzyści	Minimalna siła przy dużych przekrojach przewodów Niezmienne wysoka jakość zaciskania Oznakowanie matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów Blokada wymuszenia z możliwością zwolnienia
Materiał	Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
Powierzchnia	Matowy, chromowany
Kolor	Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Zacikanie	zacisk WM
Kierunek wprowadzania kabli	boczna
Wymiary	Wysokość: 68 mm Długość: 256 mm
AWG	2 - 1
Do przekroju	35 - 50 mm ²
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,64 kg

Cechy

Masa brutto	0,69 kg
Numer taryfy celnej	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Opis produktu	Zaciskarka 35 - 50 mm ² , Zacisk WM, do tulejek zaciskowych z izolacją i bez