

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.021

Zaciskarki

Stan: 05.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.021 - Zaciskarki do końcówek oczkowych

Do obróbki tulejek kablowych bez izolacji



Cechy

Nr kat.	AS 4054.021
Wersja	wygięty
Opis produktu	Do obróbki tulejek kablowych bez izolacji.
Korzyści	Blokada wymuszenia z możliwością zwolnienia Zoptymalizowane przełożenie dźwigni sprawia, że nawet przy większych przekrojach potrzeba bardzo małych sił
Materiał	Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
Powierzchnia	Matowy, chromowany
Kolor	Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Zacikanie	zacisk indent
Wymiary	Wysokość: 59 mm Długość: 198 mm
AWG	22 - 10
Do przekroju	0,35 - 6 mm ²
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,425 kg
Masa brutto	0,435 kg
Numer taryfy celnej	82032000

Cechy

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Opis produktu	Zaciskarka 0,35 - 6 mm ² , Zacisk indent, do tulejek kablowych bez izolacji