


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.023

Zaciskarki

Stan: 18.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.023 - Zaciskarki do końcówek oczkowych

Do obróbki tulejek kablowych bez izolacji



Cechy

Nr kat.	AS 4054.023
Wersja	prosty
Opis produktu	Do obróbki tulejek kablowych bez izolacji.
Korzyści	Blokada wymuszenia z możliwością zwolnienia Zoptymalizowane przełożenie dźwigni sprawia, że nawet przy większych przekrojach potrzeba bardzo małych sił
Materiał	Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
Powierzchnia	Matowy, chromowany
Kolor	Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Zacikanie	podwójny zacisk indent
Wymiary	Wysokość: 68 mm Długość: 256 mm
AWG	12 - 8
Do przekroju	4 - 10 mm ²
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,63 kg
Masa brutto	0,668 kg
Numer taryfy celnej	82032000

Cechy

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Opis produktu	Zaciskarka 4 - 10 mm ² , podwójny zacisk indent, do tulejek kablowych bez izolacji