


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.030 Kleszcze Flex

Stan: 18.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.030 - Kleszcze Flex do końcówek kablowych

Do obróbki tulejek zaciskowych bez izolacji wg DIN 46228 część 1 oraz tulejek z izolacją wg DIN 46228 część 4.



Cechy

Nr kat.	AS 4054.030
Wersja	prosty
Opis produktu	Do obróbki tulejek zaciskowych bez izolacji wg DIN 46228 część 1 oraz tulejek z izolacją wg DIN 46228 część 4.
Korzyści	Frontowe lub boczne mocowanie tulejek zaciskowych dzięki obrotowej głowicy Minimalna siła przy dużych przekrojach przewodów Niezmienne wysoka jakość zaciskania Blokada wymuszenia z możliwością zwolnienia Samoczynne wyrównanie
Materiał	Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
Powierzchnia	Oksydowany, czarny, matowy
Kolor	Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Zacikanie	zacisk trapezowy
Kierunek wprowadzania kabli	z przodu i z boku
Wymiary	Długość: 180 mm
AWG	26 - 8
Do przekroju	0,14 - 10 mm ²
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,35 kg

Cechy

Masa brutto	0,388 kg
Numer taryfy celnej	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Opis produktu	AS Kleszcze do przekroju 0,14 -10mm ² , obrotowa głowica, Zacisk trapezowy