

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.080

## Zaciskarki

Stan: 01.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.080 - Zaciskarki do końcówek kablowych

Do obróbki niezaizolowanych miniaturowych płaskich wtyków



## Cechy

Nr kat.	AS 4054.080
Wersja	wygięty
Opis produktu	Do obróbki niezaizolowanych miniaturowych płaskich wtyków.
Korzyści	Blokada wymuszenia z możliwością zwolnienia Oznakowanie matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów
Materiał	Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
Powierzchnia	Matowy, chromowany
Kolor	Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Zacikanie	zacisk B
Wymiary	Szerokość: 18 mm Wysokość: 59 mm Długość: 198 mm
AWG	26 - 16
Do przekroju	0,1 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,433 kg
Masa brutto	0,443 kg
Numer taryfy celnej	82032000

# Cechy

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Opis produktu	Zaciskarka 0,1 - 1,5 mm <sup>2</sup> , Zacisk B, do niez izolowanych miniaturowych płaskich wtyków. 2,8, 4,8 i 6,3 mm