


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.141

Zaciskarki

Stan: 12.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.141 - Zaciskarki do końcówek oczkowych

Do obróbki tulejek zaciskowych i złączek z izolacją

Cechy

Nr kat.	AS 4054.141
Wersja	prosty
Opis produktu	Do obróbki tulejek zaciskowych i złączek z izolacją.
Korzyści	Jednoznaczne przyporządkowanie przekroju kodem kolorów na matrycach Blokada wymuszenia z możliwością zwolnienia W celu wykluczenia niedokładnego zaciskania, odblokowanie następuje po osiągnięciu wymaganej siły
Materiał	Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
Powierzchnia	Matowy, chromowany
Kolor	Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Zacikanie	zacisk owalny
Wymiary	Wysokość: 68 mm Długość: 256 mm
AWG	22 - 10
Do przekroju	0,75 - 6 mm ²
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,64 kg
Masa brutto	0,68 kg
Numer taryfy celnej	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

Cechy

Opis produktu

Zaciskarka 0,5 - 6 mm², Zacisk owalny, do tulejek kablowych z izolacją