

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.600 Kombinerki boczne

Stan: 05.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.600 - Kombinerki boczne

Do przewodów miedzianych i aluminiowych.

Cechy

Nr kat.	AS 4054.600
Wersja	prosty
Opis produktu	Do przewodów miedzianych i aluminiowych.
Korzyści	Gwarantują długotrwałą i stabilną jakością cięcia Ergonomiczny kształt rękojeści umożliwia pracę bez zmęczenia i bez poślizgów
Materiał	Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
Powierzchnia	Matowy, chromowany
Kolor	Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Normy	Izolacja ochronna 1000 V VDE
Wymiary	Długość: 160 mm
Do kabli Ø	0,2 - 11 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,243 kg
Masa brutto	0,253 kg
Numer taryfy celnej	82032000
ETIM 9	EC000165
ETIM 8	EC000165
ECLASS 8.0	21043711
Opis produktu	AS Kombinerki boczne 0,2-11mm, do przewodów miedzianych i aluminiowych

Aprobaty

Aprobaty

VDE