

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.800 Kombinerki

Stan: 17.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.800 - Kombinerki

Z ząbkowaną powierzchnią rękojeści i zintegrowanym kluczem oczkowym M8 - M10

Cechy

Nr kat.	AS 4054.800
Opis produktu	Z ząbkowaną powierzchnią rękojeści i zintegrowanym kluczem oczkowym M8 - M10.
Korzyści	Ergonomiczny kształt rękojeści umożliwia pracę bez zmęczenia i bez poślizgów Odpowiednio dobrane przełożenie zapewniające dobry chwyt i wydajność cięcia Niewielka siła
Materiał	Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości
Powierzchnia	Matowy, chromowany
Kolor	Uchwyt: antracytowy i Rittal Power Pink
Normy	Izolacja ochronna 1000 V VDE
Wymiary	Długość: 180 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,289 kg
Masa brutto	0,299 kg
Numer taryfy celnej	82032000
ETIM 9	EC000836
ETIM 8	EC000836
ECLASS 8.0	21043809
Opis produktu	Kombinerki z izolowaną rękojeścią, ząbkowana powierzchnia rękojeści, zintegrowany klucz oczkowy M8-M10

Aprobaty

Aprobaty

VDE