


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.010

Ręczny wykrojnik hydrauliczny

Stan: 05.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.010 - Ręczny wykrojniki hydrauliczny

Do wykrawania otworów okrągłych, kwadratowych i prostokątnych.



Cechy

Nr kat.	AS 4055.010
Wersja	z głowicą pod kątem 90° obracaną o 360°
Opis produktu	Do wykrawania otworów okrągłych, kwadratowych i prostokątnych.
Korzyści	Wydłużenie trwałości narzędzia dzięki wbudowanemu zaworowi nadciśnieniowemu
Materiał	Aluminium
Zakres dostawy	Ręczny wykrojniki hydrauliczny Śruba hydrauliczna Ø 19 mm Śruba hydrauliczna Ø 9,5/19 mm Wiertło wstępne HSS Ø 11 mm Zestaw tulejek dystansowych (3-częściowy) Walizka z tworzywa sztucznego
Uruchomienie hydrauliczne	Wykrojniki okrągły do Ø 82 mm Wykrojniki do otworów prostokątnych do 46 x 86 mm Siła wykrawania 75 kN Maks. ciśnienie robocze 680 bar/9850 psi Wycinak do blachy kwadratowy do 92 x 92 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	3,3 kg
Masa brutto	3,36 kg
Numer taryfy celnej	84678900
ETIM 9	EC001085

Cechy

ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046
Opis produktu	Ręczny wycinak hydrauliczny 90°, Obrotowe, z walizką, z głowicą pod kątem 90° obracaną o 360°
