

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.720

Pompa elektrohydrauliczna

Stan: 02.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.720 - Pompa elektrohydrauliczna

Pompa elektrohydrauliczna służy do napędzania produktów serii CW 120-S.



Cechy

Nr kat.	AS 4055.720
Opis produktu	Pompa elektrohydrauliczna służy do napędzania produktów serii CW 120-S.
Moc znamionowa	1,3 kW
Filling volume	3,2 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Napięcie znamionowe robocze	230 V, 50 Hz
Prąd znamionowy	5,65 A
Wymiary maszyny	Szerokość: 400 mm Wysokość: 325 mm Głębokość: 335 mm
Powierzchnia pulpitu	Szerokość: 402 mm Wysokość: 342 mm Głębokość: 397 mm
Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)	700 bar
Opak.	1 szt.
Waga netto	32 kg

Cechy

Masa brutto	34,5 kg
Numer taryfy celnej	84138100
ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290
Opis produktu	Pompa elektrohydrauliczna pasująca do CW 120-S i cylindra hydraulicznego

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności