

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4139.350**

**Oświetlenie typu Komfort**

Stan: 09.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4139.350 - Oświetlenie typu Komfort

Napięcie zasilania: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

## Cechy

Nr kat.	SZ 4139.350
Wersja	z przełącznikiem pozycji drzwi
Zakres dostawy	Oświetlenie typu Komfort Elementy oświetleniowe Osłona elementów oświetleniowych Wraz z zestawem montażowym Zintegrowany przełącznik pozycyjny drzwi
Moc znamionowa	30 W
Ballast	EVG szerokiego zakresu napięć zasilania
Możliwości przyłączenia	Zasilanie ze złącza wtykowego Okablowanie w szeregu (montaż szeregowy oświetlenia)
Zintegrowany przełącznik pozycyjny drzwi	tak
Elementy oświetleniowe	Świelówka, oprawka G13
Klasa ochrony	I (przewód ochronny)
Przełącznik (typ)	Wbudowany włącznik / wyłącznik / przełącznik pozycyjny drzwi
Light cover	tak
Rodzaj montażu oświetlenia	Wkręcana
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2000 V AC
Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą	1000 V AC
Znamionowe napięcie izolacji	500 V DC/1s

## Cechy

Możliwości montażu	Profil poziomy TS od ramy dachu: bezpośrednio Profil pionowy TS, SE: z kątownikiem adapterowym Profile SE przednie i tylne od ramy dachu: z kątownikiem adapterowym TS Profile SE boczne od ramy dachu: bezpośrednio
Wymiary	Szerokość: 987 mm Wysokość: 117 mm Głębokość: 50 mm
Zakres temperatury pracy	-15 °C...45 °C
Gniazda wtykowe	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Temperatura składowania	-20 °C...70 °C
Napięcie znamionowe robocze	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Wersja gniazda	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Opak.	1 szt.
Waga netto	2 kg
Masa brutto	2,26 kg
Numer taryfy celnej	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Opis produktu	SZ Oświetlenie typu Komfort, SxWxG: 987x117x50 mm, 30 W, 100-240 V, 50/60 Hz, z przełącznikiem pozycyjnym drzwi, z gniazdkiem Schuko

## Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---