

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.010

Lampa kompaktowa

Stan: 02.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.010 - Lampa kompaktowa

Lampa kompaktowa - pozwalająca oszczędzić miejsce, smukła lampa do zastosowań w szafach sterowniczych



Cechy

Nr kat.	SZ 4140.010
Korzyści	<p>Węższa: ok. 50% mniejsza wysokość i głębokość i tym samym ok. 75% mniejsza objętość w porównaniu do zwykłych lamp</p> <p>Szybsza: Uniwersalne szybkie mocowanie do otworów TS za pomocą zatrzasków, śrub lub silnych magnesów (opcjonalnie). Po prostu wsunąć z boku lub z tyłu, zamontować i gotowe</p> <p>Przyłącze przełącznika pozycji drzwi możliwe przez 2-biegunowy łącznik wtykowy.</p> <p>Przezroczysta osłona elementów oświetleniowych z rowkami od wewnątrz</p>
Kolor	podobny do RAL 7035
Zakres dostawy	<p>Kompaktowa oprawa oświetleniowa z zatrzaskowymi i śrubowymi zestawami mocowania</p> <p>Elementy oświetleniowe</p> <p>Osłona elementów oświetleniowych</p> <p>Przewód przyłączeniowy</p> <p>Wraz z zestawem montażowym</p>

Cechy

Moc znamionowa	8 W
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Mounting distance screws	475 mm
Ballast	EVG szerokiego zakresu napięć zasilania
Możliwości przyłączenia	Zintegrowany przewód przyłączeniowy z otwartym końcem Wyłącznik pozycyjny drzwi
Elementy oświetleniowe	Światłówka T5
Klasa ochrony	II (z izolacją ochronną)
Przełącznik (typ)	Wbudowany włącznik / wyłącznik / przełącznik pozycyjny drzwi
Cable deflection via rear possible	tak
Light cover	tak
Rodzaj montażu oświetlenia	Wkręcana Mocowanie na zatrzaski Mocowanie na magnesy (akcesoria)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą	500 V AC
Znamionowe napięcie izolacji	500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet	400 mm
Możliwości montażu	Profil poziomy TS od ramy dachu: bezpośrednio Profil pionowy TS, SE, bezpośrednio Profile SE przednie i tylne od ramy dachu: bezpośrednio Profile SE boczne od ramy dachu: bezpośrednio AE, CM, TP: z zestawem do mocowania magnesu AE: z szyną do zabudowy wewnętrznej
Wskazówka	Przyłącze przełącznika pozycji drzwi możliwe przez 2-biegunowy łącznik wtykowy.
Uwaga dot. nr kat.	Kształtka kablowa możliwa nad stroną tylną

Cechy

Wymiary	Szerokość: 455 mm Wysokość: 59 mm Głębokość: 24 mm
Zakres temperatury pracy	-15 °C...45 °C
OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,083 - 0,149 A
Prąd znamionowy	0,045 - 0,088 A
Temperatura składowania	-20 °C...70 °C
Napięcie znamionowe robocze	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 20
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,4 kg
Masa brutto	0,504 kg
Numer taryfy celnej	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Opis produktu	SZ Lampa kompaktowa, SxWxG: 455x59x24 mm, 8 W, 100–240 V, 50/60 Hz, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy, ENEC