

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.120

Lampa kompaktowa

Stan: 24.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.120 - Lampa kompaktowa

Lampa kompaktowa - pozwalająca oszczędzić miejsce, smukła lampa do zastosowań w szafach sterowniczych



Cechy

Nr kat.	SZ 4140.120
Korzyści	Węższa: ok. 50% mniejsza wysokość i głębokość i tym samym ok. 75% mniejsza objętość w porównaniu do zwykłych lamp Szybsza: Uniwersalne szybkie mocowanie do otworów TS za pomocą zatrzasków, śrub lub silnych magnesów (opcjonalnie). Po prostu wsunąć z boku lub z tyłu, zamontować i gotowe Przyłącze przełącznika pozycji drzwi możliwe przez 2-biegunowy łącznik wtykowy. Przezroczysta osłona elementów oświetleniowych z rowkami od wewnątrz
Kolor	podobny do RAL 7035
Zakres dostawy	Kompaktowa oprawa oświetleniowa z zatrzaskowymi i śrubowymi zestawami mocowania Elementy oświetleniowe Osłona elementów oświetleniowych Przewód przyłączeniowy Wraz z zestawem montażowym

Cechy

Moc znamionowa	14 W
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Mounting distance screws	725 mm
Ballast	EVG
Możliwości przyłączenia	Zintegrowany przewód przyłączeniowy z otwartym końcem Wyłącznik pozycyjny drzwi
Elementy oświetleniowe	Światłówka T5
Klasa ochrony	II (z izolacją ochronną)
Przełącznik (typ)	Wbudowany włącznik / wyłącznik / przełącznik pozycyjny drzwi
Cable deflection via rear possible	tak
Light cover	tak
Rodzaj montażu oświetlenia	Wkręcana Mocowanie na zatrzaski Mocowanie na magnesy (akcesoria)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	zależnie od zasilacza
Nominalna odporność na napięcie uderowe między fazą a fazą	zależnie od zasilacza
Znamionowe napięcie izolacji	zależnie od zasilacza
przy DC	0,57 A
Mounting distance clip/magnet	650 mm
Możliwości montażu	Profil poziomy TS od ramy dachu: bezpośrednio Profil pionowy TS, SE, bezpośrednio Profile SE przednie i tylne od ramy dachu: bezpośrednio Profile SE boczne od ramy dachu: bezpośrednio AE, CM, TP: z zestawem do mocowania magnesu AE: z szyną do zabudowy wewnętrznej
Wskazówka	Przyłącze przełącznika pozycji drzwi możliwe przez 2-biegunowy łącznik wtykowy.
Uwaga dot. nr kat.	Kształtka kablowa możliwa nad stroną tylną

Cechy

Wymiary	Szerokość: 705 mm Wysokość: 59 mm Głębokość: 24 mm
Zakres temperatury pracy	-15 °C...45 °C
Temperatura składowania	-20 °C...70 °C
Napięcie znamionowe robocze	24 V (DC)
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 20
Opak.	1 szt.
Waga netto	0.739
Masa brutto	0.74
Numer taryfy celnej	94054990
EAN	4028177550308
E-Number Sweden	E4302503
ECLASS 8.0	27189241