


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4140.210 Lampa kompaktowa

Stan: 04.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4140.210 - Lampa kompaktowa

Lampa kompaktowa - pozwalająca oszczędzić miejsce, smukła lampa do zastosowań w szafach sterowniczych



## Cechy

Nr kat.	SZ 4140.210
Korzyści	<p>Węższa: ok. 50% mniejsza wysokość i głębokość i tym samym ok. 75% mniejsza objętość w porównaniu do zwykłych lamp</p> <p>Szybsza: Uniwersalne szybkie mocowanie do otworów TS za pomocą zatrzasków, śrub lub silnych magnesów (opcjonalnie). Po prostu wsunąć z boku lub z tyłu, zamontować i gotowe</p> <p>Przyłącze przełącznika pozycji drzwi możliwe przez 2-biegunowy łącznik wtykowy.</p> <p>Przezroczysta osłona elementów oświetleniowych z rowkami od wewnątrz</p>
Kolor	podobny do RAL 7035
Zakres dostawy	<p>Kompaktowa oprawa oświetleniowa z zatrzaskowymi i śrubowymi zestawami mocowania</p> <p>Elementy oświetleniowe</p> <p>Osłona elementów oświetleniowych</p> <p>Przewód przyłączeniowy</p> <p>Wraz z zestawem montażowym</p>

# Cechy

Moc znamionowa	8 W
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Mounting distance screws	475 mm
Ballast	EVG szerokiego zakresu napięć zasilania
Możliwości przyłączenia	Zintegrowany przewód przyłączeniowy z otwartym końcem Wyłącznik pozycyjny drzwi
Elementy oświetleniowe	Światłówka T5
Klasa ochrony	II (z izolacją ochronną)
Przełącznik (typ)	Wbudowany włącznik / wyłącznik / przełącznik pozycyjny drzwi
Light cover	tak
Rodzaj montażu oświetlenia	Wkręcana Mocowanie na zatrzaski Mocowanie na magnesy (akcesoria)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
Nominalna odporność na napięcie udarowe między fazą a fazą	500 V AC
Znamionowe napięcie izolacji	500 V DC/1s
Mounting distance clip/magnet	400 mm
Możliwości montażu	Profil poziomy TS od ramy dachu: bezpośrednio Profil pionowy TS, SE, bezpośrednio Profile SE przednie i tylne od ramy dachu: bezpośrednio Profile SE boczne od ramy dachu: bezpośrednio AE, CM, TP: z zestawem do mocowania magnesu AE: z szyną do zabudowy wewnętrznej
Wskazówka	Przyłącze przełącznika pozycji drzwi możliwe przez 2-biegunowy łącznik wtykowy.
Wymiary	Szerokość: 455 mm Wysokość: 59 mm Głębokość: 24 mm
Zakres temperatury pracy	-15 °C...45 °C

# Cechy

---

OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,083 - 0,149 A
Prąd znamionowy	0,045 - 0,088 A
Temperatura składowania	-20 °C...70 °C
Napięcie znamionowe robocze	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 20
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,5 kg
Masa brutto	0,527 kg
Numer taryfy celnej	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Opis produktu	SZ Lampa kompaktowa, SxWxG: 455x59x24 mm, 8 W, 100–240 V, 50/60 Hz, zintegrowany tryb wł./wył./wyłącznik drzwiowy, cURus

# Aprobaty

---

Aprobaty	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
----------	----------------------------------------------