


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4169.000

Szyny montażowe 23 x 23 mm

Stan: 10.02.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4169.000 - Szyny montażowe 23 x 23 mm do VX, TS, VX SE

Do montażu na poziomych i pionowych profilach szafowych za pomocą dodatkowych elementów mocujących.



Cechy

Nr kat.	SZ 4169.000
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Długość	295 mm
Możliwości montażu	<p>W VX na pionowym i pionowym profilu szafy za pomocą elementów mocujących TS</p> <p>W VX SE na pionowym profilu szafy za pomocą elementów mocujących w połączeniu z szyną adapterową VX</p> <p>W VX SE na poziomym profilu / w dachu za pomocą elementów mocujących w połączeniu z szyną adapterową VX w głębokości</p> <p>Na pionowym profilu szafy: bezpośrednio poprzez kombinowane elementy mocujące TS, szynę adaptera do kompatybilności PS w połączeniu z kątownikiem mocującym, elementami mocującymi i elementami mocującymi kombi PS.</p> <p>Na poziomym profilu szafy: bezpośrednio poprzez kątownik mocujący, elementy mocujące i elementy mocujące kombi PS</p>
Pasujący do	<p>Typ obudowy: VX</p> <p>TS</p> <p>VX SE</p> <p>Suitable for width or height or depth: 400 mm</p>

Cechy

Opak.	12 szt.
Waga netto	2.052
Masa brutto	2.22
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklарowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177093102
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234