


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4338.000

Szyna wsporcza do kabli

Stan: 23.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4338.000 - Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do TS, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów TS

Do TS, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów, zabezpieczenia naciągu przy wprowadzaniu kabli.

Cechy

Nr kat.	PS 4338.000
Opis produktu	Do zabezpieczenia naciągu przy prowadzeniu kabli. Montaż na regulowanej głębokości w 25 mm podziałce otworów do poziomego profilu szafowego lub w cokole TS/Flex-Block.
Materiał	Stal
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące montażu	Do montażu na cokole TS potrzebny jest sworzeń mocujący do cokołu
Wymiary	Długość: 1.585 mm
Pasujący do	Typ obudowy: TS PC TP Pulpit uniwersalny Szerokość: = 1.600 mm
Pasuje do szerokości	1600 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	8,664 kg
Masa brutto	9,12 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

Cechy

Opis produktu

SZ Szyna wsporcza do kabli Profil kątowy do TS, PC, pulpitów uniwersalnych TP, cokołów TS, Flex-Block, do szer.: 1600 mm