

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4612.000

Nóżki poziomujące

Stan: 18.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4612.000 - Nóżki poziomujące do VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chillerów Blue e+

Do wyrównania różnic wysokości przy nierównościach podłoża. Gwint mocujący M12. Do wyboru z gniazdem sześciokątnym do regulacji od strony wewnętrznej szafy.

Cechy

Nr kat.	PS 4612.000
Wersja	bez gniazda sześciokątnego
Korzyści	Do wyrównania różnic wysokości przy nierównościach podłoża
Materiał	Blacha stalowa
Wskazówki dotyczące montażu	Do montażu na cokole VX potrzebny jest adapter cokołu
Maksymalna obciążalność (statyczna) na element	3000 N
Wymiary	Gwint: M12 x 40
Pasujący do	Typ obudowy: VX TS TS IT VX SE PC IW Chillery Blue e+ TX CableNet
Zakres poziomowania	18 - 43 mm
Opak.	4 szt.
Waga netto	0,212 kg
Masa brutto	0,229 kg
Numer taryfy celnej	83024900
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721

Cechy

ECLASS 8.0

27182003

Opis produktu

PS Nóżka poziomująca, do TS, TS IT, SE, PC, IW, chillerów Blue e+, TX CableNet, wysokość regulacji 18-43 mm, z gwintem M12