

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.243

Ściana boczna, dzielona pionowo

Stan: 15.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.243 - Ściana boczna, dzielona pionowo do VX IT

Ściany boczne, dzielone pionowo, do VX IT



Cechy

Nr kat.	VX 5301.243
Korzyści	Łatwa obsługa Łatwe zamykanie za pomocą zamknięć zatraskowych Optymalny dostęp do wszystkich komponentów zabudowy Otwieranie jest możliwe tylko za pomocą wewnętrznych elementów zamykających co wymaga swobodnego dostępu przez drzwi, znacznie zwiększa bezpieczeństwo dostępu Możliwość kompletnego demontażu poszczególnych części bocznych w każdej chwili i bez użycia narzędzi
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	2 części boczne Szyba montażowa 6 zawiasów 4 szybkozłącza Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące montażu	Z przodu i z tyłu musi być zagwarantowany dostęp do drzwi
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT Wysokość: = 2.200 mm Głębokość: = 800 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 20

Cechy

Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Masa brutto	25,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	97,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Opis produktu	Ściany boczne, dzielone pionowo, do VX IT, do wysokości szafy: 200 mm, do głębokości szafy: 800 mm, blacha stalowa, pokrywana proszkowo, RAL 7035, Klasa ochrony IP wg IEC 60529: IP 20