


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.274

Ściana grodziowa, dzielona pionowo, przykręcana

Stan: 01.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](https://www.rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.274 - Ściana grodziowa, dzielona pionowo, przykręcana do VX IT

Ściana grodziowa do VX IT. Do późniejszego montażu lub demontażu połączonych szaf.



Cechy

| | |
|-----------------------------|--|
| Nr kat. | VX 5301.274 |
| Opis produktu | Do późniejszego montażu lub demontażu połączonych szaf. Integrowalny profil uszczelniający poprawia szczelność obudowy w zastosowaniach z klimatyzacją lub z gazem gaśniczym. Montaż może odbywać się zarówno od zewnątrz, przed połączeniem obudowy w szereg, jak i od wewnątrz, po połączeniu obudowy. Ponieważ ściana grodziowa znajduje się wewnątrz stelaża ramy, można ją w każdej chwili dodać. Nie są wymagane żadne określone odległości szeregowania między szafami. |
| Materiał | Blacha stalowa, ocynkowana |
| Zakres dostawy | 2 blachy rozdzielające 4 pokrywki Szyba montażowa Uszczelka Wraz z zestawem montażowym |
| Pasujący do | Wysokość: = 2.000 mm Głębokość: = 1.000 mm |
| Wskazówki dotyczące montażu | Montaż i demontaż jest możliwy tylko w szafie bez zabudowy wewnętrznej |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 23,5 kg |

Cechy

| | |
|---------------------------|--|
| Masa brutto | 24 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 91,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Uwaga dotycząca klasy PCF | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie |
| Numer taryfy celnej | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Opis produktu | Ściana grodziowa, dzielone pionowo, przykręcana do VX IT, do późniejszego montażu lub demontażu , połączonych szaf., do wysokości szafy: 2 000 mm, do głębokości szafy: 1 000 mm |