


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.284

Ściana grodziowa, dzielona pionowo, przykręcana

Stan: 09.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](https://www.rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.284 - Ściana grodziowa, dzielona pionowo, przykręcana do VX IT

Ściana grodziowa do VX IT. Do późniejszego montażu lub demontażu połączonych szaf.



Cechy

Nr kat.	VX 5301.284
Opis produktu	Do późniejszego montażu lub demontażu połączonych szaf. Integrowalny profil uszczelniający poprawia szczelność obudowy w zastosowaniach z klimatyzacją lub z gazem gaśniczym. Montaż może odbywać się zarówno od zewnątrz, przed połączeniem obudowy w szereg, jak i od wewnątrz, po połączeniu obudowy. Ponieważ ściana grodziowa znajduje się wewnątrz stelaża ramy, można ją w każdej chwili dodać. Nie są wymagane żadne określone odległości szeregowania między szafami.
Materiał	Błacha stalowa, ocynkowana
Zakres dostawy	2 blachy rozdzielające 4 pokrywki Szyba montażowa Uszczelka Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do	Wysokość: = 2.000 mm Głębokość: = 1.200 mm
Wskazówki dotyczące montażu	Montaż i demontaż jest możliwy tylko w szafie bez zabudowy wewnętrznej
Opak.	1 szt.
Waga netto	27,12 kg

Cechy

Masa brutto	28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	106,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Opis produktu	Ściana grodziowa, dzielone pionowo, przykręcana do VX IT, do późniejszego montażu lub demontażu, połączonych szaf., do wysokości szafy: 2 000 mm, do głębokości szafy: 1 200 mm