

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.291

# Ściana grodziowa, dzielona pionowo, przykręcana

Stan: 10.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](https://www.rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.291 - Ściana grodziowa, dzielona pionowo, przykręcana do VX IT

Ściana grodziowa do VX IT. Do późniejszego montażu lub demontażu połączonych szaf.



## Cechy

Nr kat.	VX 5301.291
Opis produktu	Do późniejszego montażu lub demontażu połączonych szaf. Integrowalny profil uszczelniający poprawia szczelność obudowy w zastosowaniach z klimatyzacją lub z gazem gaśniczym. Montaż może odbywać się zarówno od zewnątrz, przed połączeniem obudowy w szereg, jak i od wewnątrz, po połączeniu obudowy. Ponieważ ściana grodziowa znajduje się wewnątrz stelaża ramy, można ją w każdej chwili dodać. Nie są wymagane żadne określone odległości szeregowania między szafami.
Materiał	Blacha stalowa, ocynkowana
Zakres dostawy	2 blachy rozdzielające 4 pokrywki Szyba montażowa Uszczelka Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do	Wysokość: = 2.200 mm Głębokość: = 1.000 mm
Wskazówki dotyczące montażu	Montaż i demontaż jest możliwy tylko w szafie bez zabudowy wewnętrznej
Opak.	1 szt.
Waga netto	26 kg

# Cechy

Masa brutto	27 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	102,9 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Opis produktu	Ściana grodziowa, dzielone pionowo, przykręcana do VX IT, do późniejszego montażu lub demontażu, połączonych szaf., do wysokości szafy: 2 200 mm, do głębokości szafy: 1 000 mm