

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.326

Nóżki poziomujące

Stan: 02.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.326 - Nóżki poziomujące z regulacją wewnętrzną, do VX IT

Nóżka poziomująca z regulacją wewnętrzną, do wyrównywania nierówności podłoża.



Cechy

Nr kat.	VX 5301.326
Opis produktu	Kątownik montażowy służy do przesunięcia do wewnątrz i przymocowania nóżki poziomującej pod stelażem szafy tak, aby umożliwić wygodną regulację nóżki od wewnątrz obudowy za pomocą zintegrowanego z trzonem mechanizmu imbusowego.
Zakres dostawy	4 nóżki poziomujące M12 z regulacją od wewnątrz, z gniazdem sześciokątnym TX30 4 kątowniki mocujące Wraz z zestawem montażowym
Obciążalność	Maks. dopuszczalne obciążenie statyczne: 3000 N na nóżkę poziomującą
Zakres poziomowania	18 - 63 mm
Opak.	4 szt.
Waga netto	0,76 kg
Masa brutto	0,796 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003

Cechy

Opis produktu

Nóżka poziomująca, M12, z regulacją wewnętrzną, do VX IT, do wyrównania różnicy wysokości nierównego podłoża, z kątownikiem mocującym do przesunięcia miejsca zamontowania wewnątrz szafy, do wygodnej obsługi od wewnątrz za pomocą zintegrowanego mechanizmu imbusowego w głowicy nóżki.