


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.348

**Moduł płyty podłogi do bocznego
wprowadzenia kabli**

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.348 - Moduł płyty podłogi do bocznego wprowadzenia kabli do VX IT

Z regulowanymi otworami i listwami szczotkowymi obustronnymi. Otwarta po bokach wersja modułu umożliwia instalację także w przypadku już zainstalowanych przewodów.

Cechy

Nr kat.	VX 5301.348
Opis produktu	Z regulowanymi otworami i listwami szczotkowymi obustronnymi. Otwarta po bokach wersja modułu umożliwia instalację także w przypadku już zainstalowanych przewodów.
Materiał	Blacha modułowa: blacha stalowa Listwa szczotkowa: Tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu
Powierzchnia	Blacha modułowa: ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące montażu	Do całkowitego zamknięcia podłogi VX IT niezbędne jest połączenie kilku modułów płyt podłogowych Moduł płyty podłogi można łączyć wymiennie z innymi modułami podłogi o głębokości 237,5 mm
Wskazówka	Moduły płyt podłogowych z listwą szczotkową nie nadają się do zastosowań z klasą ochrony według IEC 60 529
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT Szerokość: = 800 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	2 kg
Masa brutto	2,36 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC002620

Cechy

ECLASS 8.0

27189261

Opis produktu

Moduł płyty podłogi do prowadzenia kabli, do VX IT, Obustronnie z regulowanym otworem i listwami szczotkowymi, do szerokości szafy: 800 mm, Moduł: blacha stalowa, ocynkowana