


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.423

Drzwi przeszklone aluminiowe,
jednoczęściowe

Stan: 13.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.423 - Drzwi przeszklone aluminiowe, jednoczęściowe do VX IT

Do zamiany istniejących drzwi.



Cechy

Nr kat.	VX 5301.423
Opis produktu	Do zamiany istniejących drzwi.
Materiał	Ramy: aluminiowy profil wytłaczany Profil pionowy: aluminium, anodowane Profil poziomy: aluminium, lakierowane Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Kolor	Uchwyt Komfort VX, zawiasy, profil poziomy: RAL 9005 Profil pionowy: srebrny
Zakres dostawy	Drzwi z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylicydrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E. 3 zawiasy 180°, zamontowane Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące montażu	Uzyskanie kąta otwarcia drzwi 180° w przypadku zabudowy szeregowej wymaga zastosowania zawiasów szeregowych 180°
Wskazówka	Kąt otwarcia drzwi w konfiguracji pojedynczej maks. 240° Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 105°

Cechy

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT Szerokość: = 800 mm Wysokość: = 2.000 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	16,142 kg
Masa brutto	17,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis produktu	Drzwi przeszklone aluminiowe, jednoczęściowe do VX IT, do zamiany istniejących drzwi., do szerokości szafy: 800 mm, do wysokości szafy: 2 000 mm, Rama: Aluminiowy profil wytłaczany