

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.423

Drzwi przeszklone aluminiowe, jednoczęściowe

Stan: 27.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.423 - Drzwi przeszklone aluminiowe, jednoczęściowe do VX IT

Do zamiany istniejących drzwi.



Cechy

| | |
|-----------------------------|---|
| Nr kat. | VX 5301.423 |
| Opis produktu | Do zamiany istniejących drzwi. |
| Materiał | Ramy: aluminiowy profil wytłaczany Profil pionowy: aluminium, anodowane Profil poziomy: aluminium, lakierowane Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm |
| Kolor | Uchwyt Komfort VX, zawiasy, profil poziomy: RAL 9005 Profil pionowy: srebrny |
| Zakres dostawy | Drzwi z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylicydrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E. 3 zawiasy 180°, zamontowane Wraz z zestawem montażowym |
| Wskazówki dotyczące montażu | Uzyskanie kąta otwarcia drzwi 180° w przypadku zabudowy szeregowej wymaga zastosowania zawiasów szeregowych 180° |
| Wskazówka | Kąt otwarcia drzwi w konfiguracji pojedynczej maks. 240° Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 105° |

Cechy

| | |
|--------------------------------|--|
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 55 |
| Pasujący do | Typ obudowy: VX IT Szerokość: = 800 mm Wysokość: = 2.000 mm |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 16,142 kg |
| Masa brutto | 17,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 65,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Uwaga dotycząca klasy PCF | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie |
| Numer taryfy celnej | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Opis produktu | Drzwi przeszklone aluminiowe, jednoczęściowe do VX IT, do zamiany istniejących drzwi., do szerokości szafy: 800 mm, do wysokości szafy: 2 000 mm, Rama: Aluminiowy profil wytłaczany |