


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.437

# Drzwi przeszklone z blachy stalowej, dzielone pionowo

Stan: 02.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.437 - Drzwi przeszklone z blachy stalowej, dzielone pionowo do VX IT

Do zamiany istniejących drzwi. Dzięki mniejszemu promieniowi wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf.



## Cechy

Nr kat.	DK 5301.437
Opis produktu	Do zamiany istniejących drzwi. Z umieszczoną z tyłu szybą i 4-punktowym zamknięciem prętowym. Podzielona wersja pozwala na optymalne ustawienie szaf przy jednoczesnym możliwie najmniejszym odstępem pomiędzy poszczególnymi rzędami szaf.
Materiał	Ramy: Blacha stalowa Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Kolor	Rama: RAL 7035 Uchwyt Komfort VX, zawiasy: RAL 9005
Zakres dostawy	Drzwi, dzielone pionowo, z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylicydrycznej z kluczem 3524 E, z prawej strony 4 zawiasy 180°, zamontowane na każdym skrzydle drzwiowym Wraz z zestawem montażowym

# Cechy

Wskazówki dotyczące montażu	Uzyskanie kąta otwarcia drzwi 180° w przypadku zabudowy szeregowej wymaga zastosowania zawiasów szeregowych 180°
Wskazówka	Kąt otwarcia drzwi w konfiguracji pojedynczej maks. 240° Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 160°
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT Szerokość: = 800 mm Wysokość: = 2.000 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	32,7 kg
Masa brutto	33,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	126,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis produktu	Drzwi przeszklone z blachy stalowej, dzielone pionowo, do VX IT, do zamiany istniejących drzwi. Z umieszczoną z tyłu, szybą i 4-punktowym zamknięciem prętowym., do szerokości szafy: 800 mm, do wysokości szafy: 2 000 mm