

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.438

Drzwi przeszklone z blachy stalowej, dzielone pionowo

Stan: 18.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.438 - Drzwi przeszklone z blachy stalowej, dzielone pionowo do VX IT

Do zamiany istniejących drzwi. Dzięki mniejszemu promieniowi wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf.



Cechy

Nr kat.	DK 5301.438
Opis produktu	Do zamiany istniejących drzwi. Z umieszczoną z tyłu szybą i 4-punktowym zamknięciem prętowym. Podzielona wersja pozwala na optymalne ustawienie szaf przy jednoczesnym możliwie najmniejszym odstępem pomiędzy poszczególnymi rzędami szaf.
Materiał	Ramy: Blacha stalowa Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Kolor	Rama: RAL 7035 Uchwyt Komfort VX, zawiasy: RAL 9005
Zakres dostawy	Drzwi, dzielone pionowo, z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylicydrycznej z kluczem 3524 E, z prawej strony 4 zawiasy 180°, zamontowane na każdym skrzydle drzwiowym Wraz z zestawem montażowym

Cechy

Wskazówki dotyczące montażu	Uzyskanie kąta otwarcia drzwi 180° w przypadku zabudowy szeregowej wymaga zastosowania zawiasów szeregowych 180°
Wskazówka	Kąt otwarcia drzwi w konfiguracji pojedynczej maks. 240° Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 160°
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT Szerokość: = 800 mm Wysokość: = 2.200 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	35 kg
Masa brutto	36,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	137,9 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis produktu	Drzwi przeszklone z blachy stalowej, dzielone pionowo, do VX IT, do zamiany istniejących drzwi. Z umieszczoną z tyłu, szybą i 4-punktowym zamknięciem prętowym., do szerokości szafy: 800 mm, do wysokości szafy: 2 200 mm