



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.540

Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe zamknięte

Stan: 15.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.540 - Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe zamknięte do VX IT

Do zamiany istniejących drzwi.



Cechy

Nr kat.	DK 5301.540
Opis produktu	Do zamiany istniejących drzwi.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	Drzwi: RAL 7035 Uchwyt Komfort VX: RAL 9005
Zakres dostawy	Drzwi z uchwytem Komfort do wkładki półcylicydrycznej z zamkiem bębenkowym 3524 E. 4 zawiasy 130°, wewnętrzne Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące montażu	Uzyskanie kąta otwarcia drzwi 180° w przypadku zabudowy szeregowej wymaga zastosowania zawiasów szeregowych 180°
Wskazówka	Kąt otwarcia drzwi w konfiguracji pojedynczej maks. 165° Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 110°

Cechy

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT Szerokość: = 800 mm Wysokość: = 2.000 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	31,6 kg
Masa brutto	32,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	124,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis produktu	Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe pełne do VX IT, do zamiany istniejących drzwi., do szerokości szafy: 800 mm, do wysokości szafy: 2 000 mm, blacha stalowa, Lakierowana