


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.542

# Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe zamknięte

Stan: 21.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.542 - Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe zamknięte do VX IT

Do zamiany istniejących drzwi.



## Cechy

Nr kat.	DK 5301.542
Opis produktu	Do zamiany istniejących drzwi.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	Drzwi: RAL 7035 Uchwyt Komfort VX: RAL 9005
Zakres dostawy	Drzwi z uchwytem Komfort do wkładki półcyldrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E. 4 zawiasy 130°, wewnętrzne Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące montażu	Uzyskanie kąta otwarcia drzwi 180° w przypadku zabudowy szeregowej wymaga zastosowania zawiasów szeregowych 180°
Wskazówka	Kąt otwarcia drzwi w konfiguracji pojedynczej maks. 165° Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 110°

# Cechy

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 55
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT Szerokość: = 800 mm Wysokość: = 2.200 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	34,45 kg
Masa brutto	35,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	134,9 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis produktu	Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe pełne do VX IT, do zamiany istniejących drzwi., do szerokości szafy: 800 mm, do wysokości szafy: 2 200 mm, blacha stalowa, Lakierowana