


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.561

# Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe wentylowane

Stan: 09.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.561 - Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe wentylowane do VX IT

Do zamiany istniejących drzwi. Wolna powierzchnia blachy perforowanej wynosi ok. 85%.



## Cechy

Nr kat.	DK 5301.561
Opis produktu	Do zamiany istniejących drzwi. Wolna powierzchnia blachy perforowanej wynosi ok. 85%.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	Drzwi: RAL 7035 Uchwyt Komfort VX: RAL 9005
Zakres dostawy	Drzwi z uchwytem Komfort do wkładki półcylindrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E. 3 zawiasy 130°, zamontowane wewnątrz Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące montażu	Uzyskanie kąta otwarcia drzwi 180° w przypadku zabudowy szeregowej wymaga zastosowania zawiasów szeregowych 180°
Wskazówka	Kąt otwarcia drzwi w konfiguracji pojedynczej maks. 165° Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 110°

# Cechy

Pasujący do	Typ obudowy: VX IT Szerokość: = 600 mm Wysokość: = 2.000 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	12,2 kg
Masa brutto	13,2 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	50,3 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis produktu	Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe wentylowane do VX IT, do zamiany istniejących drzwi., wolna powierzchnia blachy perforowanej wynosi ok. 85%., do szerokości szafy: 600 mm, do wysokości szafy: 2 000 mm