

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.602

Drzwi z blachy stalowej, dzielone pionowo, zamknięte

Stan: 28.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.602 - Drzwi z blachy stalowej, dzielone pionowo, zamknięte do VX IT

Do zamiany istniejących drzwi. Dzięki mniejszemu promieniowi wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf.



Cechy

Nr kat.	DK 5301.602
Opis produktu	Do zamiany istniejących drzwi. Poprzez mniejszy promień wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 7035 Uchwyt Komfort VX, zawiasy: RAL 9005
Zakres dostawy	Drzwi, dzielone pionowo, z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylicydrycznej z kluczem 3524 E, z prawej strony 3 zawiasy 180°, zamontowane na każdym skrzydle drzwiowym Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące montażu	Uzyskanie kąta otwarcia drzwi 180° w przypadku zabudowy szeregowej wymaga zastosowania zawiasów szeregowych 180°

Cechy

Wskazówka	Kąt otwarcia drzwi w konfiguracji pojedynczej maks. 240° Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 160°
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 20
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT Szerokość: = 600 mm Wysokość: = 2.000 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	36 kg
Masa brutto	41 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis produktu	Drzwi z blachy stalowej, dzielone pionowo, pełne do VX IT, do szerokości szafy: 600 mm, do wysokości szafy: 2 000 mm, blacha stalowa, Lakierowana, RAL 7035, Uchwyt i zawiasy: RAL 9005