



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.652

Drzwi blaszane, dzielone pionowo, wentylowane

Stan: 05.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.652 - Drzwi blaszane, dzielone pionowo, wentylowane do VX IT

Do zamiany istniejących drzwi. Wolna powierzchnia blachy perforowanej wynosi ok. 85%.



Cechy

Nr kat.	DK 5301.652
Opis produktu	Do zamiany istniejących drzwi. Wolna powierzchnia blachy perforowanej wynosi ok. 85%.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	Drzwi: RAL 7035 Uchwyt Komfort VX, zawiasy: RAL 9005
Zakres dostawy	Drzwi, dzielone pionowo, z uchwytem Komfort VX do wkładki półcylicydrycznej z kluczem 3524 E, z prawej strony 3 zawiasy 180°, zamontowane na każdym skrzydle drzwiowym Wraz z zestawem montażowym
Wskazówki dotyczące montażu	Uzyskanie kąta otwarcia drzwi 180° w przypadku zabudowy szeregowej wymaga zastosowania zawiasów szeregowych 180°
Wskazówka	Kąt otwarcia drzwi w konfiguracji pojedynczej maks. 240° Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 160°

Cechy

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 20
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.000 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	15 kg
Masa brutto	15,8 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Opis produktu	Drzwi z blachy stalowej, dzielone pionowo, wentylowane do VX IT, do wymiany istniejących drzwi. Wolna powierzchnia blachy perforowanej wynosi ok. 85%. Do szaf o szerokości: 800 mm, wysokości: 2 000 mm