


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.026 Szyny typu kombi

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.026 - Szyny typu kombi do 482,6 mm (19")

Cechy

Nr kat.	IT 5302.026
Zastosowania	Do prowadzenia i zabezpieczenia przed naciągnięciem kabli na płaszczyźnie 482,6 mm (19")
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z materiałami do montażu szyny typu kombi, bez akcesoriów do mocowania kabli
Możliwości montażu	W płaszczyźnie montażowej 482,6 mm (19"), w otworach systemowych 482,6 mm (19")
Wymiary	Wysokość: 1 U
Pasujący do	Typ obudowy: TS IT VX IT TX CableNet
Opak.	4 szt.
Waga netto	1,348 kg
Masa brutto	1,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	83024200
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	Szyna typu kombi, 1 U, do 482,6 mm (19"), do prowadzenia i zabezpieczenia przed naciągnięciem kabli na płaszczyźnie 19", do montażu w obrębie płaszczyzny montażowej 19", lub otworów systemowych 19"