


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.043**

**Rynienka kablowa, z regulacją  
głębokości**

Stan: 22.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.043 - Rynienka kablowa, z regulacją głębokości do VX IT, TE 8000

Do bezpiecznego prowadzenia kabli między przednim a tylnym obszarem montażu.



## Cechy

Nr kat.	DK 5302.043
Opis produktu	Do bezpiecznego prowadzenia kabli między przednim a tylnym obszarem montażu.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu	System szyn profilowych VX IT Standard System szyn profilowych TX CableNet System szyn profilowych TS IT
Instalation position in 19" area	VX IT Standard: min. 510 mm - maks. 710 mm, w przypadku alternatywnego mocowania 415 mm - 615 mm TX CableNet: min. 510 mm - maks. 710 mm, w przypadku alternatywnego mocowania 415 mm - 615 mm TS IT: min. 510 mm - maks. 710 mm, w przypadku alternatywnego mocowania 415 mm - 615 mm
Długość	350: 550 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,74 kg

# Cechy

Masa brutto	1,94 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis produktu	IT Koryto kablowe, z regulacją głębokości, 350-550 mm, blacha stalowa ocynkowana, RAL 9005