

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.052 Koryto kablowe

Stan: 23.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.052 - Koryto kablowe do VX IT, TX CableNet, Data Rack

Kanał kablowy z obustronnie zawiasowaną, zdejmowaną osłoną.

Cechy

Nr kat.	DK 5302.052
Opis produktu	Koryto kablowe do zakrytego prowadzenia kabli. Zawsze wygodny dostęp do okablowania przez zawiasowaną lub opcjonalnie zdejmowaną pokrywę koryta. Koryto dysponuje możliwościami przeprowadzenia kabli do wnętrza obudowy i przez tylną ściankę koryta. Dołączone do koryta podstawki można zamontować zatraskowo na uchwytych kablowych koryta na różnej głębokości i w ten sposób poprawić prowadzenie kabli. Koryto kablowe alternatywnie może być przykręcane. Do zoptymalizowanego prowadzenia powietrza istnieje możliwość łączenia z zestawem szczotek do VX IT.
Korzyści	Łatwy montaż dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi Duża gęstość upakowania dzięki prowadzeniu kabli na bazie wys. montaż. U Możliwość szeregowania plecy do pleców Koryto kablowe z możliwością zastosowania jako element zapobiegający mieszaniu się powietrza w separacji zimnej strefy Przepusty do kabli zamykane, z możliwością wyposażenia w komponenty zabudowy w standardzie montażowym 1 U
Dane techniczne	Zintegrowane otwory montażowe 19" (1 U): 6 szt.
Materiał	Blacha stalowa Tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-HB
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Koryto kablowe 2 osłony 14 uchwytych kablowych 6 U 10 poprzeczek do podtrzymywania kabli Wraz z zestawem montażowym
Jednostki wysokości	42 U

Cechy

Pasujący do	Brak możliwości łączenia z szynami profilowymi 19" dynamic, do VX IT
Wskazówka	W przypadku symetrycznej zabudowy w obudowie typu VX IT, nie można łączyć z szynami profilowymi 19" dynamic; w przypadku zabudowy asymetrycznej możliwy jest montaż jednostronny.
Wymiary	Szerokość: 109,5 mm Głębokość: 314,5 mm Długość: 1.872 mm
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT Data Rack TX CableNet Szerokość: = 800 mm Wysokość: = 2.000 mm = 2.122 mm
Pasuje do szerokości	800 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	9,2 kg
Masa brutto	9,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Opis produktu	Koryto kablowe, 42 U, do zakrytego prowadzenia kabli., do szerokości szafy: 800 mm, do wysokości szafy:, VX IT: 2000 mm