


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.100

# Szyny profilowe standard, 482,6 mm (19")

Stan: 22.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.100 - Szyny profilowe standard, 482,6 mm (19") do VX IT

Nadaje się do montażu 482.6 mm (19") płaszczyzny montażowej lub do 19" zabudowy częściowej. Wykonanie w formie litery L umożliwia bezpośrednie zamocowanie wszystkich popularnych zestawów montażowych systemów serwerowych, które mocuje się bezpośrednio do otworów systemowych 19".

## Cechy

Nr kat.	VX 5302.100
Wersja	do szyn profilowych 19" VX IT standard
Opis produktu	Nadaje się do montażu 19" płaszczyzny montażowej lub do zabudowy 19" częściowej. Wykonanie w formie litery L umożliwia bezpośrednie zamocowanie wszystkich popularnych zestawów montażowych systemów serwerowych, które mocuje się bezpośrednio do otworów systemowych 19".
Korzyści	Zintegrowane dwukierunkowe oznakowanie jednostek montażowych U Zintegrowane otwory systemowe w układzie jednostek wysokości U z przodu i po bokach, możliwość montażu elementów do strukturalnego prowadzenia kabli w odniesieniu do U
Dane techniczne	Boczne otwory okrągłe i czworokątne w siatce U Wyrównanie potencjałów w obrębie płaszczyzny montażowej i z ramą szafy odbywa się przez elementy mocujące 482.6 mm (19") otwory do mocowania wraz z mocowaniem środkowym w jednostce wysokości U wg standardu EIA 310 E
Zastosowania	Do montażu 482.6 mm (19") płaszczyzny mocowania w systemie obudów VX IT
Materiał	Blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia	Gruntowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Pozycja montażowa	z przodu

# Cechy

Możliwości montażu	Możliwość realizacji alternatywnych szerokości montażowych 21" – 24", zależnie od wybranego rodzaju mocowania i wymiarów obudowy
Wskazówki dotyczące montażu	Do przymocowania niezbędne jest połączenie z poprzeczką, poprzeczką wgłębną lub kątownikiem montażowym Zastosowanie różnych możliwości mocowania zależy od wymiarów danej obudowy
Pasujący do	Wysokość: = 15 U = 800 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	3,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	Szyny profilowe standardowe, 482,6 mm (19") do VX IT, do montażu 482.6 mm (19") płaszczyzny mocowania, w systemie obudów VX IT, do wysokości szafy: 15 U, blacha stalowa, 2 mm, gruntowana, RAL 9005