


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 5302.124

# Dodatkowe mocowanie szyn profilowych

Stan: 10.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 5302.124 - Dodatkowe mocowanie szyn profilowych do szyn profilowych 19" VX IT standard

Dodatkowe mocowanie szyn profilowych do VX IT w celu skompensowania nierówno rozłożonego obciążenia.

## Cechy

Nr kat.	IT 5302.124
Opis produktu	Przeciwdziała skręcaniu się szyn profilowych przy nierówno rozłożonym obciążeniu. Mocowanie bezpośrednio między szyną profilową a profilem montażowym, na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej stelażu ramy VX.
Korzyści	Możliwe jest również zastosowanie jako indywidualne mocowanie w zabudowie częściowej 19"
Zastosowania	Do mocowania szyny profilowej 482,6 mm (19") standardowej na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do	Szerokość: = 800 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	0,4 kg
Masa brutto	0,533 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

# Cechy

---

Opis produktu

Dodatkowe mocowanie szyn profilowych, do szyny profilowej 19" VX IT standard, do mocowania szyny profilowej 482,6 mm (19") standard, na zewnętrznej płaszczyźnie montażowej, do szerokości szafy: 800 mm