


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.152

# Szyny profilowe dynamic, 482,6 mm (19")

Stan: 27.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.152 - Szyny profilowe dynamic, 482,6 mm (19") do VX IT

Szyny profilowe wykorzystywane także do zestawów montażowych systemów serwerowych.

## Cechy

Nr kat.	VX 5302.152
Opis produktu	Nadaje się do montażu 19" płaszczyzny montażowej lub zabudowy 19" częściowej. Wykonanie w formie litery L umożliwia bezpośrednie zamocowanie wszystkich popularnych zestawów montażowych systemów serwerowych, które mocuje się bezpośrednio do otworów systemowych 19".
Korzyści	Zintegrowane dwukierunkowe oznakowanie jednostek montażowych U Zintegrowane otwory systemowe w układzie jednostek wysokości U z przodu i po bokach, możliwość montażu elementów do strukturalnego prowadzenia kabli w odniesieniu do U
Dane techniczne	Boczne otwory okrągłe i czworokątne w siatce U Wyrównanie potencjałów w obrębie płaszczyzny montażowej i z ramą szafy odbywa się przez elementy mocujące 482.6 mm (19") otwory do mocowania wraz z mocowaniem środkowym w jednostce wysokości U wg standardu EIA 310 E
Zastosowania	Do montażu 482.6 mm (19") płaszczyzny mocowania w systemie obudów VX IT
Materiał	Blacha stalowa, 2,5 mm
Powierzchnia	Gruntowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Pozycja montażowa	z przodu
Możliwości montażu	Możliwość realizacji alternatywnych szerokości montażowych 21" – 24", zależnie od wybranego rodzaju mocowania i wymiarów obudowy

# Cechy

Wskazówki dotyczące montażu	Do przymocowania niezbędne jest połączenie z poprzeczką, poprzeczką wgłębną lub kątownikiem montażowym Zastosowanie różnych możliwości mocowania zależy od wymiarów danej obudowy
Pasujący do	Wysokość: = 38 U = 1.800 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	10,6 kg
Masa brutto	10,88 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	41,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	Szyny profilowe dynamic, 482,6 mm (19") do VX IT, do montażu 482.6 mm (19") płaszczyzny mocowania, w systemie obudów VX IT, do wysokości szafy: 38 U, blacha stalowa, 2,5 mm, gruntowana, RAL 9005

# Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja producent