


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.152

Szyny profilowe dynamic, 482,6 mm (19")

Stan: 13.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.152 - Szyny profilowe dynamic, 482,6 mm (19") do VX IT

Szyny profilowe wykorzystywane także do zestawów montażowych systemów serwerowych.

Cechy

Nr kat.	VX 5302.152
Opis produktu	Nadaje się do montażu 19" płaszczyzny montażowej lub zabudowy 19" częściowej. Wykonanie w formie litery L umożliwia bezpośrednie zamocowanie wszystkich popularnych zestawów montażowych systemów serwerowych, które mocuje się bezpośrednio do otworów systemowych 19".
Korzyści	Zintegrowane dwukierunkowe oznakowanie jednostek montażowych U Zintegrowane otwory systemowe w układzie jednostek wysokości U z przodu i po bokach, możliwość montażu elementów do strukturalnego prowadzenia kabli w odniesieniu do U
Dane techniczne	Boczne otwory okrągłe i czworokątne w siatce U Wyrównanie potencjałów w obrębie płaszczyzny montażowej i z ramą szafy odbywa się przez elementy mocujące 482.6 mm (19") otwory do mocowania wraz z mocowaniem środkowym w jednostce wysokości U wg standardu EIA 310 E
Zastosowania	Do montażu 482.6 mm (19") płaszczyzny mocowania w systemie obudów VX IT
Materiał	Blacha stalowa, 2,5 mm
Powierzchnia	Gruntowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Pozycja montażowa	z przodu
Możliwości montażu	Możliwość realizacji alternatywnych szerokości montażowych 21" – 24", zależnie od wybranego rodzaju mocowania i wymiarów obudowy

Cechy

Wskazówki dotyczące montażu	Do przymocowania niezbędne jest połączenie z poprzeczką, poprzeczką wgłębną lub kątownikiem montażowym Zastosowanie różnych możliwości mocowania zależy od wymiarów danej obudowy
Pasujący do	Wysokość: = 38 U = 1.800 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	10,6 kg
Masa brutto	10,88 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	41,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	Szyny profilowe dynamic, 482,6 mm (19") do VX IT, do montażu 482.6 mm (19") płaszczyzny mocowania, w systemie obudów VX IT, do wysokości szafy: 38 U, blacha stalowa, 2,5 mm, gruntowana, RAL 9005

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja producent