

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# VX 5302.160

## Kątownik montażowy

Stan: 30.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.160 - Kątownik montażowy do szyn profilowych 19" VX IT

Kątownik montażowy do szyn profilowych VX IT 19", do mocowania stalowych szyn profilowych, w szafach serwerowych i sieciowych VX IT.

## Cechy

Nr kat.	VX 5302.160
Wersja	do szyn profilowych 19" VX IT dynamicznych
Opis produktu	Do mocowania 19" szyn profilowych w szafach serwerowych i sieciowych VX IT.
Korzyści	Wyrównanie potencjałów szyn profilowych odbywa się bezpośrednio przez ich mocowanie
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do	Szerokość: = 600 mm
Opak.	4 szt.
Waga netto	0,68 kg
Masa brutto	0,793 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

## Cechy

---

Opis produktu

Kątownik montażowy do szyn profilowych VX IT 19", dynamic, do mocowania stalowych szyn profilowych, w szafach serwerowych i sieciowych VX IT. Mocowanie w przypadku szaf o szerokości 600 mm, bezpośrednio do ramy szafy

## Aprobaty

---

Wyjaśnienia

Deklaracja producent