



VX_IT 5302.167 - Poprzeczka do szyn profilowych 19" VX IT

Do mocowania na zmiennej głębokości i szerokości calowej szyn profilowych standardowej w szafach serwerowych i sieciowych VX IT o szerokości 800 mm.

Cechy

Nr kat.	VX IT 5302.167
Wersja	do szyn profilowych 19" VX IT standard
Opis produktu	Do mocowania na zmiennej szerokości calowej szyny profilowej standardowej w szafach serwerowych i sieciowych VX IT o szerokości 800 mm.
Korzyści	<p>Możliwość montażu symetrycznego lub asymetrycznego</p> <p>Większa przestrzeń do prowadzenia kabli lub integracji Liquid Cooling Unit (LCU) w przypadku jednostronnej, asymetrycznej (bocznej) instalacji</p> <p>Optymalne do integracji calowych szyn profilowych do alternatywnej zabudowy z komponentami 21", 23", lub 24"</p> <p>W celu zwiększenia efektywności energetycznej zintegrowanej klimatyzacji szaf, można zaślepić przestrzeń otaczającą 19" płaszczyzn prowadnicami powietrza i w ten sposób precyzyjnie wykorzystać chłodzący strumień powietrza jednocześnie redukując strumienie powietrza wylotowego</p>
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Obciążalność	4000 N
Wskazówki dotyczące montażu	<p>Mocowanie wykonuje się bezpośrednio do ramy szafy</p> <p>Do przykręcenia szyn profilowych do poprzeczek niezbędne są dodatkowe kątowniki montażowe 5302169 do szyn profilowych VX IT 19"</p>
Pasujący do	Szerokość: = 800 mm

Cechy

Opak.	2 szt.
Waga netto	3,6 kg
Masa brutto	3,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	14,6 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	Poprzeczka do szyn do szyny profilowej VX IT, standard, 482,6 mm (19"), do mocowania na zmiennej głębokości i szerokości w szafach o szerokości 800 mm