

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5302.202**

**Panel przelotowy do kabli z listwą  
szczotkową**

Stan: 05.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.202 - Panel przelotowy do kabli z listwą szczotkową 482,6 mm (19")

Z otworem o wymiarach 390 x 40 mm (2 U) lub 390 x 20 mm (1 U) z wkładem szczotkowym, możliwość mocowania obejm kablowych.



## Cechy

Nr kat.	DK 5302.202
Opis produktu	Do wygodnego, łatwego prowadzenia kabli między dwoma obszarami oddzielonymi od siebie całą płaszczyzną montażową, np. między obszarem przednim i tylnym płaszczyzny montażowej 19".
Korzyści	W celu powiększenia przepustu kablowego można po prostu połączyć ze sobą dwa panele
Zastosowania	Do zamknięcia i jednoczesnego poprowadzenia kabli w obszarach montażowych w 1 U, w standardzie montażowym 482,6 mm (19")
Materiał	Blacha stalowa Listwa szczotkowa: Tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu Włókna listwy szczotkowej: tworzywo sztuczne PA6, bezhalogenowe Korpus mocowania listwy szczotkowej: tworzywo sztuczne PCV, zawierające halogen
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 9005
Wycięcie montażowe	Szerokość:390 mm Wysokość:30 mm

# Cechy

Wymiary	Szerokość: 482,6 mm
Jednostki wysokości	1 U
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,2 kg
Masa brutto	0,243 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis produktu	Panel przelotowy do kabli, z wkładem szczotkowym, 1 U, 482,6 mm (19"), blacha stalowa, RAL 9005