

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.202

**Panel przelotowy do kabli z listwą
szczotkową**

Stan: 21.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.202 - Panel przelotowy do kabli z listwą szczotkową 482,6 mm (19")

With cut-out 390 x 60 mm when using two opposite panels (2 U) or 390 x 30 mm for one panel (1 U) with brush insert.



Cechy

Nr kat.	DK 5302.202
Opis produktu	Do wygodnego, łatwego prowadzenia kabli między dwoma obszarami oddzielonymi od siebie całą płaszczyzną montażową, np. między obszarem przednim i tylnym płaszczyzny montażowej 19".
Korzyści	W celu powiększenia przepustu kablowego można po prostu połączyć ze sobą dwa panele
Zastosowania	Do zamknięcia i jednoczesnego poprowadzenia kabli w obszarach montażowych w 1 U, w standardzie montażowym 482,6 mm (19")
Materiał	Blacha stalowa Listwa szczotkowa: Tworzywo sztuczne, UL 94-HB, bez halogenu Włókna listwy szczotkowej: tworzywo sztuczne PA6, bezhalogenowe Korpus mocowania listwy szczotkowej: tworzywo sztuczne PCV, zawierające halogen
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 9005
Wycięcie montażowe	Szerokość:390 mm Wysokość:30 mm

Cechy

Wymiary	Szerokość: 482,6 mm
Jednostki wysokości	1 U
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,2 kg
Masa brutto	0,243 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis produktu	Panel przelotowy do kabli, z wkładem szczotkowym, 1 U, 482,6 mm (19"), blacha stalowa, RAL 9005