

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5308.190

Szafa sieciowa/serwerowa VX IT

Stan: 21.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5308.190 - Szafa sieciowa/serwerowa VX IT z drzwiami przeszklonymi, IP 55, bez zabudowy 19"

VX IT, drzwi pełne, do bezpośredniej klimatyzacji szaf. Bez zabudowy wewnętrznej 19", jako pusta szafa do indywidualnej rozbudowy, dostępna w różnych wariantach wymiarowych i z klasą ochrony do IP 55.



Cechy

| | |
|----------------|--|
| Nr kat. | VX 5308.190 |
| Materiał | Blacha stalowa Aluminium Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm Drzwi przednie: aluminium, 1,25 mm Drzwi tylne: blacha stalowa, 1,5 mm |
| Powierzchnia | Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Drzwi tylne i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane |
| General colour | RAL 7035 |
| Kolor | Rama obudowy, drzwi tylne i dach: RAL 7035 Drzwi przednie: profile pionowe srebrne i profile poziome RAL 9005 Uchwyt i zawiasy: RAL 9005 |

Cechy

| | |
|---------------------------------|--|
| Zakres dostawy | Stelaż szafy VX z drzwiami i płytą dachową Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180° Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130° Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcyldrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne Uszczelka szeregowa i zestaw uszczelnienia do płyt podłogi (dołączone) 12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem) 25 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone) Paleta IPPC |
| Wymiary | Szerokość: 600 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 1.000 mm |
| Jednostki wysokości | 42 U |
| Jednostki wysokości | 42 U |
| Wersja dachu | jednoczęściowe, zamknięte |
| Wersja drzwi tylnych | Drzwi blaszane, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130° |
| Wersja drzwi przednich | Drzwi przeszklone aluminiowe, pełne, jednoczęściowe, zawiasy 180° |
| Wersja szyn profilowych | brak |
| Wersja podłogi | Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne |
| Wersja pozycji szyn profilowych | brak |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529 | IP 55 tylko w połączeniu z uszczelką szeregową lub przykręconymi ścianami bocznymi |
| Kod IK | IK08 |
| Wskazówka | Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania |
| Materiały podstawowe | Blacha stalowa |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 81,7 kg |

Cechy

| | |
|---------------------------|--|
| Masa brutto | 86,4 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 212,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Uwaga dotycząca klasy PCF | Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie |
| Numer taryfy celnej | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Opis produktu | VX IT, bez zabudowy wewnętrznej 19", szer. x wys. x głęb 600 x 2000 x 1000 mm, 42 U, IP 55 |

Aprobaty

| | |
|-------------|---|
| Aprobaty | UL + C-UL (listed) |
| Certyfikaty | Negative Certificate Powierzchnia Klasa ochrony |
| Wyjaśnienia | Deklaracja producent Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK |