


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5329.190

# Szafa sieciowa/serwerowa VX IT

Stan: 06.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5329.190 - Szafa sieciowa/serwerowa VX IT z drzwiami przeszklonymi, IP 55, bez zabudowy 19"

VX IT, drzwi pełne, do bezpośredniej klimatyzacji szaf. Bez zabudowy wewnętrznej 19", jako pusta szafa do indywidualnej rozbudowy, dostępna w różnych wariantach wymiarowych i z klasą ochrony do IP 55.



## Cechy

|                |  |
|----------------|--|
| Nr kat.        | VX 5329.190  |
| Materiał       | Blacha stalowa<br>Aluminium<br>Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm<br>Drzwi przednie: aluminium, 1,25 mm<br>Drzwi tylne: blacha stalowa, 1,5 mm |
| Powierzchnia   | Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo<br>Drzwi tylne i dach: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo<br>Drzwi frontowe: aluminium, anodowane/lakierowane    |
| General colour | RAL 7035   |
| Kolor          | Rama obudowy, drzwi tylne i dach: RAL 7035<br>Drzwi przednie: profile pionowe srebrne i profile poziome RAL 9005<br>Uchwyt i zawiasy: RAL 9005                     |

# Cechy

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Zakres dostawy                  | Stelaż szafy VX z drzwiami i płytą dachową<br>Drzwi przeszklone aluminiowe przednie, zawiasy 180°<br>Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°<br>Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcyldrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E<br>Płyta dachowa, jednoczęściowa, zamknięta<br>Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne<br>Uszczelka szeregowa i zestaw uszczelnienia do płyt podłogi (dołączone)<br>12 x mocowanie 19", 1 U, ze stykiem (dołączone luzem)<br>25 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym, przewodzące (dołączone)<br>Paleta IPPC |
| Wymiary                         | Szerokość: 600 mm<br>Wysokość: 2.000 mm<br>Głębokość: 600 mm   |
| Jednostki wysokości             | 42 U   |
| Jednostki wysokości             | 42 U   |
| Wersja dachu                    | jednoczęściowe, zamknięte  |
| Wersja drzwi tylnych            | Drzwi blaszane, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°  |
| Wersja drzwi przednich          | Drzwi przeszklone aluminiowe, pełne, jednoczęściowe, zawiasy 180°  |
| Wersja szyn profilowych         | brak   |
| Wersja podłogi                  | Płyty podłogowe wieloczęściowe, pełne  |
| Wersja pozycji szyn profilowych | brak   |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529   | IP 55 tylko w połączeniu z uszczelką szeregową lub przykręconymi ścianami bocznymi   |
| Kod IK                          | IK08   |
| Wskazówka                       | Kąt otwarcia drzwi w konkretnym zastosowaniu może się różnić w zależności od rodzaju i miejsca zainstalowania  |
| Materiały podstawowe            | Blacha stalowa   |
| Opak.                           | 1 szt.   |
| Waga netto                      | 68,15 kg   |

## Cechy

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Masa brutto         | 70,2 kg   |
| Numer taryfy celnej | 94032080  |
| ETIM 9              | EC002499  |
| ECLASS 8.0          | 27180207  |
| Opis produktu       | VX IT, bez zabudowy wewnętrznej 19", szer. x wys. x głęb 600 x 2000 x 600 mm, 42 U, IP 55 |

---

## Aprobaty

---

|             |   |
|-------------|---|
| Aprobaty    | UL + C-UL (listed)  |
| Certyfikaty | Negative Certificate<br>Powierzchnia<br>Klasa ochrony                   |
| Wyjaśnienia | Deklaracja producent<br>Deklaracja zgodności<br>Deklaracja zgodności UK |

---