


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.480

Szyny ślizgowe, 1 U, z regulacją głębokości

Stan: 13.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.480 - Szyny ślizgowe, 1 U, z regulacją głębokości do VX IT, TE, TX CableNet

Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania.



Cechy

Nr kat.	DK 5501.480
Korzyści	Beznarzędziowy, szybki montaż przez jedną osobę z przodu szafy Wszystkie trzy otwory mocowania w systemie EIA są dostępne do przykręcania komponentów zabudowy 19". Alternatywnie w TE8000 możliwe jest przykręcenie bezpośrednio do otworów systemowych 482,6 mm (19")
Zastosowania	Do montażu na przedniej płaszczyźnie mocowania. Do podpory ciężkich modułów Do indywidualnego dopasowania odległości 19" płaszczyzn
Materiał	Błacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu	Szyny profilowe L 482,6 mm (19") z przodu i z tyłu Ramy montażowe 482,6 mm (19") z przodu i tyłu Szyny profilowe 19" standard w VX IT
Obciążalność	1500 N
Wskazówka	Efektywna powierzchnia przylegania na bok 25 mm

Cechy

Pasujący do	Typ obudowy: TS IT VX IT TE TX CableNet
Odstęp płaszczyzn	600 - 900 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	3,2 kg
Masa brutto	3,74 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	DK Szyna ślizgowa, pole styku, szer.: 25 mm, z regulacją głębokości, 150 kg, do montażu w dwóch poziomach mocowania (przód+tył) 482,6 mm (19"), odległości między poziomami: 600-900 mm